


認知症老人徘徊感知機器

サービスコード 171011
介護予防 671011

家族コール2・Aタイプ床用

テクノスジャパン

- ベッドからの離床を検知してお知らせし、介護の負担を軽減。
- ベッドの横など、床に敷くマットセンサー。
- 10チャンネルまで設定でき、集合住宅型施設での使用に対応。8グループまで設定可能で混信も解消。
- 据置タイプのメロディチャイム、持ち運び可能なポケット受信機の選択が可能。




床センサー
 [床センサー] ●幅:100cm ●長さ:50cm ●厚さ:0.4cm
 [コンソール] ●幅:11.2cm ●長さ:2.8cm
 [メロディチャイム] ●幅:8.5cm ●長さ:3.5cm
 [ポケット受信機] ●幅:9.3cm ●長さ:5.3cm ●厚さ:1.2cm
 ■到達距離:約100m

種類	品番	メーカー品番	商品コード
メロディチャイム	HK-2A	HK-2A	00318-000055
コンソール			
ポケット受信機	HKP-2A	HKP-2A	00318-000058

中継器リピーター

テクノスジャパン

- 家族コールシリーズで使用可能な中継器。
- 送信範囲を80m～100m程度延長が可能。



●電源:AC100V(ACアダプタ付き) エリア・グループ設定可能
 ●通信距離:約80～100m

品名	品番	メーカー品番	商品コード
中継器リピーター	RHPHK-1	HPHK-1	00318-000165

家族コール2・Bタイプベッド用

テクノスジャパン

- ベッドからの起き上がりを検知してお知らせし、介護の負担を軽減。
- マットレスの上に敷くマットセンサー。
- 10チャンネルまで設定でき、集合住宅型施設での使用に対応。8グループまで設定可能で混信も解消。
- 据置タイプのメロディチャイム、持ち運び可能なポケット受信機の選択が可能。



ベッドセンサー
 [ベッドセンサー] ●幅:80cm ●長さ:25cm ●厚さ:1cm
 [コンソール] ●幅:11.2cm ●長さ:6.7cm ●厚さ:2.8cm
 [メロディチャイム] ●幅:8.5cm ●長さ:3.5cm
 [ポケット受信機] ●幅:9.3cm ●長さ:5.3cm ●厚さ:1.2cm
 ■到達距離:約100m

種類	品番	メーカー品番	商品コード
メロディチャイム	HK-2B	HK-2B	00318-000056
コンソール			
ポケット受信機	HKP-2B	HKP-2B	00318-000059

お散歩コール

テクノスジャパン

- お散歩タグを持って外出しようとする時、見守りガイドがアラーム音でお知らせ。
- 外出後、設定された条件を満たすと、GPSで現在地情報をスマートフォンに通知。
- 現在地情報の通知はオプションサービスです。詳しくは担当にお問い合わせください。



[お散歩タグ(センサー)] ●幅:3.5cm ●長さ:6cm ●厚み:2cm ●重量:約38g
 [見守りガイド(送受信機)] ●幅:13.5cm ●長さ:7.6cm ●厚さ:2.7cm ●重量:約270g
 [初買]センサー-ABS樹脂 送受信機-ABS樹脂

品名	品番	メーカー品番	商品コード
お散歩コール	OGP-1	OGP-1	00318-000179

徘徊わかーる6900

エクセルエンジニアリング

- センサーが反応すると音と映像でお知らせ。ご利用者様の状況を即座に把握可能。画像は30秒間のみ通知。
- ご利用者様が映像に映らないときは、カメラの角度を受信機で操作して変更可能。
- センサーは無線式でケーブルを気にせず設置可能。無線の到達距離は約100m(直線見通し)

[受信機] ●幅:12.5cm ●長さ:9cm ●厚さ:2.3cm ●質量:1.55g
 電源:リチウムイオンポリマー充電電池(内蔵)またはACアダプター(付属)
 [送信機] ●幅:9.8cm ●奥行:8.9cm ●高さ:8.5cm ●質量:205g
 電源:リチウムイオンポリマー充電電池(内蔵)またはACアダプター(付属)
 [フロアセンサー] ●幅:80cm ●長さ:45cm ●厚さ:0.45cm ●質量:880g

品名	品番	メーカー品番	商品コード
徘徊わかーる6900	RSH6900	SH6900	00682-000035

認知症老人徘徊感知機器

サービスコード 171011
介護予防 671011

Care愛

ハカルプラス

- ご利用者様の身体状況や介護環境に合わせて使用できる徘徊感知器。
- 「かんたんモデル」は機能を絞り込み、取り扱いが容易。
- 「つながるモデル」はコンセント間通信と無線通信を組み合わせたハイブリッド仕様で確実に通知。
- センサーは非接触型の「超音波センサー」、または極薄・配線不要の「ふむむセンサー」の2種類から選択。

かんたんモデル

送信機

超音波センサー

ふむむセンサー

選べるセンサー2種類

- 一時停止ボタン2種
ずっと停止 / 5分停止
- かんたん操作
□で止めて
○でリセットするだけ

在宅向けモデル 使い方が簡単で、老介護でも安心な在宅向けセンサー

つながるモデル

親機

子機

ハンダント

超音波センサー

ふむむセンサー

施設向けモデル 独自のハイブリッド通信で最長250m通知する、施設でもつながるセンサー

選べるセンサー2種類

- 無線&コンセント
2種の通信を自動で切替!
- 親機とペンダントのW受信機
- センサー20台まで一括受信可能
- 受信履歴など機能が充実

モデル	種類	品番	メーカー品番	商品コード	レンタル価格	お客様負担額
かんたんモデル	超音波センサー	CAREAI-L	CAREAI-L	01398-000023	¥	¥
	ふむむむセンサー	CAREAI-LF	CAREAI-LF	01398-000037	¥	¥
つながるモデル	超音波センサー	CAREAI-T	CAREAI-T	01398-000009	¥	¥
	ふむむむセンサー	CAREAI-TF	CAREAI-TF	01398-000034	¥	¥
	超音波センサー+ハンダント	CAREAI-TP	CAREAI-TP	01398-000010	¥	¥
ふむむむセンサー+ハンダント	CAREAI-TPF	CAREAI-TPF	01398-000035	¥	¥	

※お客様負担額は、所得に応じて2割、3割に変更されます。詳しくは、当該市区町村窓口までお問合せください。

特殊寝台・
寝台付用品

自動排泄処理装置

床ずれ防止用具・
体位変換器具

移動用リフト

徘徊感知機器

車いす・
いす付用品

スロープ

歩行補助つえ

手すり

生活支援用品